

HOLEX**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 30, Provrt d2 (H6): 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319175 40
GTIN	4067263152354
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

$l_1 -0,2$	85 mm
Provrt d_2 (H6)	40 mm
l_2	73 mm
Vanjski $\varnothing d_3$	68 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M16×1
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30

d ₆	68 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata