

**HOLEX****Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 30, Provrt d2 (H6): 25mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 319175 25     |
| GTIN           | 4067263152118 |
| Razred artikla | 32U           |

**Opis****Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Tehnički opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Provrt d <sub>2</sub> (H6) | 25 mm  |
| l <sub>2</sub>             | 59 mm  |
| Vanjski Ø d <sub>3</sub>   | 45 mm  |
| l <sub>1</sub> -0,2        | 75 mm  |
| Navoj kanala za hlađenje   | M8     |
| Navoj steznog vijka        | M12×1  |
| Oblik                      | E      |
| VDI veličina               | VDI 30 |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| d <sub>6</sub>        | 68 mm             |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 30            |
| Vrsta proizvoda       | VDI prihvat alata |