

HOLEX**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 30, Provrt d2 (H6): 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319175 16
GTIN	4067263120995
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Vanjski Ø d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M10×1
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30

d ₆	68 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata