

HOLEX**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 40, Provrt d2 (H6): 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319205 32
GTIN	4062406755294
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	63 mm
Vanjski Ø d ₃	52 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M12×1
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

d ₆	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata