

HOLEX**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 50, Provrt d2 (H6): 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319215 25
GTIN	4062406755324
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H6)	25 mm
Vanjski Ø d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	59 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M12×1
Oblik	E
VDI veličina	VDI 50

d ₆	98 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata