


Garant

Perforirani limovi za stražnju stranu, Prikladno za radnu stanicu, duljina: 1250mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920365 1250
GTIN	4062406755386
Razred artikla	91S

Opis**Izvedba:**

Od presavijenog čeličnog lima, s 9×9 mm u rasteru od 37 mm.
Za stražnje pričvršćivanje na radne stanice s el. podesivom visinom za mala opterećenja.
Perforirani limovi pričvršćuju se vijcima s unutarne na poprečni podupirač na stražnjoj strani.

Odgovara:

Radna stanica s el. podesivom visinom br. 920301 – 920306.

Dio isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	334 mm
Težina	6 kg
širina	1005 mm
Dubina	70 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stražnja stijenka