

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 / 200 kg tamna Eluplan ploča, tip: 1250/S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol s reznim limovima, moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

Dubina	750 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	98 kg
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da

Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
maksimalna nosivost	250 kg
Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča duljina	1250 mm
ComfortClose	ne
širina	1250 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	720 - 1200 mm
Brzina podizanja	38 mm/s
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Nosivost pri trajnom opterećenju	250 kg
Materijal radne ploče	Eluplan, tamno
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol