

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 / 200 kg tamna Eluplan ploča, tip: 1250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920301 1250
GTIN	4062406755362
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol **bez** reznog lima, nije moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

širina	1250 mm
Nazivni napon	250 V
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	610 - 1200 mm

maksimalna nosivost	250 kg
Vrsta utikača, ulaz	F
Materijal radne ploče	Eluplan, tamno
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Težina	94 kg
Brzina podizanja	38 mm/s
Dubina	750 mm
Nosivost pri trajnom opterećenju	250 kg
Radna ploča duljina	1250 mm
Radna ploča dubina	750 mm
ComfortClose	ne
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da
Radna ploča debljina	50 mm
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol