

Garant GRIDLINE

**Podnožje sa strujom i stlačenim zrakom, visina 900 mm, Tip: CZ****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927068 CZ
GTIN	4062406755706
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

**Dio isporuke:**

Podnožje s dvije Schuko utičnice s montažnim materijalom, nije ožičeno.  
Uključujući sigurnosnu jednoručnu spojku, brzozatvarajuću spojku NŠ 7.2 i 3/8 cola priključni navoj, do 10 bara.

**Lakiranje:**

Svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom.**

**Napomena:**

Podnožjima bez stražnje stijenke ili kućišta potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.  
Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Nazivni napon	250 V
širina	50 mm

Tip utičnice	E
prikladno za dubinu ploče	750 mm
Nazivna struja	16 A
Dubina	700 mm
Visina	900 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	visina 900 mm
Vrsta proizvoda	Strujni modul

## Pribor

Poravnač visine za radioničke stolove GridLine tip M12	927090 M12
Klizno podnožje, 2-dijelni set tip 2	927092 2