

Garant GRIDLINE

Podnožje sa strujom, visina 800 mm, Tip: DE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927062 DE
GTIN	4062406755515
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Dio isporuke:

Podnožje s dvije Schuko utičnice s montažnim materijalom, nije ožičeno.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom.**

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili kućišta potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.

Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	50 mm
prikladno za dubinu ploče	750 mm
Tip utičnice	F

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Dubina	700 mm
Visina	800 mm
Nazivna struja	16 A
Nazivni napon	250 V
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	visina 800 mm
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Pribor

Poravnač visine za radioničke stolove GridLine tip M12	927090 M12
Klizno podnožje, 2-dijelni set tip 2	927092 2