

Garant GRIDLINE

Podnožje sa strujom i stlačenim zrakom, visina 900 mm, Tip: DE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927068 DE
GTIN	4062406755669
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Dio isporuke:

Podnožje s dvije Schuko utičnice s montažnim materijalom, nije ožičeno.
Uključujući sigurnosnu jednoručnu spojku, brzozatvarajuću spojku NŠ 7.2 i 3/8 cola priključni navoj, do 10 bara.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom.**

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili kućišta potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Visina odgovara donjem rubu radne ploče.
Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Tehnički opis

prikladno za dubinu ploče	750 mm
Nazivni napon	250 V

Visina	900 mm
Dubina	700 mm
Nazivna struja	16 A
Tip utičnice	F
širina	50 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	visina 900 mm
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Pribor

Poravnač visine za radioničke stolove GridLine tip M12	927090 M12
Klizno podnožje, 2-dijelni set tip 2	927092 2