



LED naglavna svjetiljka s baterijom, tip: H5-CORE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Snažne LED naglavne svjetiljke za profesionalnu upotrebu.

- **Zakretna glava i bezstupanjska funkcija fokusiranja.**
- **Intuitivan rad i bezstupanjsko prigušenje.**
- **Izmjenjiva, periva traka za glavu.**
- **Ledlenser Connecting System kao jedinstveno sučelje omogućuje jednostavno uparivanje sa širokim rasponom pribora.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Težina	178 g
IP-klasa zaštite	IP 67
Trajanje osvjetljenja	2 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	20 h
Ø glave	32 mm
Jakost svjetlosti stupanj 2	15 lm
Jakost svjetlosti	200 lm
Opskrba energijom	na bateriju

Oznaka proizvođača	H5 Core
Tip baterije	Mignon, AA
Broj sadržanih baterija	2
Pojačanje svjetlosnog toka	350 lm
Vrsta proizvoda	Naglavna svjetiljka