

**3M****2K ljepilo, Oznaka proizvođača: DP8610NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083374 DP8610NS
GTIN	638060408360
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Žilavo elastično 2K ljepilo** za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi.

**Upotreba:**

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE za upotrebu zajedno s potisnim klipom br. 083375 vel. KOLBEN10 i cjevčicom za miješanje br. 083375 vel. MIXER.

**Tehnički opis**

Temperatura na području primjene	-55 - 120 °C
Količina punjenja	45 g
Boja	crna
Kemijska baza	Akriлат
Čvrstoća prema	18 min
Vrijeme obrade	600 s

Otpornost na preklapanje	17,9 N/mm <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo