

3M**2K ljepilo, Oznaka proizvođača: DP8710NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083374 DP8710NS
GTIN	638060408650
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE za upotrebu zajedno s potisnim klipom br. 083375 vel. KOLBEN10 i cjevčicom za miješanje br. 083375 vel. MIXER.

Tehnički opis

Vrijeme obrade	600 s
Kemijska baza	Akriлат
Čvrstoća prema	13 min
Količina punjenja	45 g
Temperatura na području primjene	-40 - 120 °C
Boja	crna

Otpornost na preklapanje	6,9 N/mm ²
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo