

# AEG

## Akumulatorska udarna bušilica, Tip: BSB18C2BL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Snažni 18 V akumulatorski kompaktni udarni odvijač bez četkica

- **Posebno praktičan za rukovanje zbog kompaktne duljine od samo 183 mm**
- **2-stupanjski mjenjač**
- **21 stupanj podešavanja zakretnog momenta i stupnja bušenja u kamen**
- **LED osvjetljenje radnog područja**
- **Desnim/lijevim hodom**
- **PRO Lithium-Ion trostruka zaštita: Nadzor temperature. Pojedinačnih ćelija i zaštita od prenapona**

#### Dio isporuke:

Aku odvijač s udarnom bušilicom s kopčom za remen, 1×13 mm FIXTEC brzostezna bušaća glava, bez **baterije i punjača**.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	BSB18C2BL-0
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm

Težina bez baterije	1,6 kg
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Duljina	183 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	0
maksimalan broj okretaja 1. brzina	500 min <sup>-1</sup>
maskimalan okretni moment	60 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1950 min <sup>-1</sup>
Konstrukcija motora	Brushless
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač