

**Garant****VNMG 160404, Vrsta: HB7415-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251802 HB7415-1 |
| GTIN           | 4062406750886   |
| Razred artikla | 21G             |

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 4 mm       |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | VNMG 160404      |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM) |
| Glavna primjena                   | S                |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 40 - 90 m/min    |
| Tolerancija                       | M                |
| Vrsta                             | HB7415-1         |
| Lomač odvojenih čestica           | TIM              |
| Fina/gruba obrada                 | fina obrada      |

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus     | 0,4 mm                             |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano                       |
| Vrsta proizvoda   | Okretna rezna pločica za tokarenje |