

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje