

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje