



Šiljak za tokarenje s MK drškom, Morse konus (MK): 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327401 5
GTIN	4062406764609
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 17 mm - 54 mm.
- Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
- Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

Dio isporuke:

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

Dodatni pribor:

Br. 327410 šiljak za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 prigušni elementi.

Napomena:

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Ø radnog područja: 28 - 50 mm

Stezni krug Ø D1: 26 mm

Korisna duljina B: 70,3 mm

Težina obratka: 55 kg

Vanjski Ø: 52 mm

Najveći Ø vrha 60° A: 9 mm

Tehnički opis

Stezni krug Ø D1	26 mm
------------------	-------

Najveći Ø vrha 60 ° A	9 mm
Težina obratka	55 kg
Vanjski Ø	52 mm
Ø radnog područja	28 - 50 mm
Korisna duljina B	70,3 mm
Otisni vijak	ne
Vrsta proizvoda	Čeoni zahvatnik