

**HOLEX****Šiljak za tokarenje s MK drškom, Morse konus (MK): 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327402 5
GTIN	4062406765828
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 17 mm - 54 mm.
- Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
- Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

**Upotreba:**

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

**Odgovara:**

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

**Dio isporuke:**

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

**Dodatni pribor:**

Br. 327410 vrh za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 osnovni elementi.

**Napomena:**

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Ukupna duljina: 218 mm

Ø radnog područja: 40 - 72 mm

Stezni krug Ø D1: 38 mm

Korisna duljina B: 89 mm

Težina obratka: 65 kg

Vanjski Ø: 70 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	218 mm
----------------	--------

Najveći Ø vrha 60 ° A	14 mm
Ø radnog područja	40 - 72 mm
Vanjski Ø	70 mm
Korisna duljina B	89 mm
Težina obratka	65 kg
Stezni krug Ø D1	38 mm
Otisni vijak	ne
Vrsta proizvoda	Čeoni zahvatnik