

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB725-1
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404

Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	UM1
Glavna primjena	UNI
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje