

Garant**DNMG 110408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	UNI
Vrsta	HB725-1
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm

Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	UM1
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje