

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1
Glavna primjena	UNI
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNNG 120408
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB725-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje