

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB725-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UN1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	UNI
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M

Lomač odvojenih čestica	UN1
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	HB725-1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje