

**Garant****WNMG 060408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Razred artikla	21G

**Opis**

WN. G 060408 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
Lomač odvojenih čestica: UN1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	HB725-1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	UNI
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	UN1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje