

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Vrsta	HB725-1

Glavna primjena	UNI
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	UM1
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje