

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 251542 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765644 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza a_p | 0,2 - 6 mm |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Glavna primjena | UNI |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta | HB725-1 |
| Tolerancija | M |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 |
| Posmak f | 0,05 - 0,6 mm/okr |
| Lomač odvojenih čestica | UM1 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 250 m/min |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |