

**Garant****CC.T 09T308, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 09T308 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
Lomač odvojenih čestica: UM1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	UM1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm

Vrsta	HB725-1
Glavna primjena	UNI
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje