

Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 260142 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765910 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CC.T 060204 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Lomač odvojenih čestica | UM1 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Posmak f | 0,05 - 0,5 mm/okr |
| Glavna primjena | UNI |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Vrsta | HB725-1 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060204 |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 250 m/min |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |