

Garant**RC.T 0602, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Razred artikla	21G

Opis

RC.T 0602 HB725-1 Lomač odvojenih čestica: UM1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min**Tehnički opis**

Tolerancija	M
Vrsta	HB725-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMT 0602
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	UM1
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje