

**Garant****CC.T 120408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120408 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
Lomač odvojenih čestica: UM1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak f: 0,05 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	UM1
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB725-1
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje