

Garant**CC.T 120404, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm

Glavna primjena	UNI
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB725-1
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	UM1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje