

**Garant**
**DC.T 11T308, Vrsta: HB725-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Razred artikla	21G

### Opis

DC.T 11T308 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
 Lomač odvojenih čestica: UM1  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

### Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB725-1
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Glavna primjena	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308

Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	UM1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje