

Garant**DC.T 070204, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	UM1
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min

Vrsta	HB725-1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	UNI
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje