

Garant**SC.T 120404, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB725-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB725-1

Lomač odvojenih čestica: UM1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak f: 0,05 - 0,5 mm/okr

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	UM1
Glavna primjena	UNI
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB725-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje