

**Garant****SC.T 120408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Razred artikla	21G

**Opis**

SC.T 120408 HB725-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB725-1

Lomač odvojenih čestica: UM1

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posmak f: 0,05 - 0,5 mm/okr

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm

Vrsta	HB725-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Tolerancija	M
Glavna primjena	UNI
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje