

Garant
VB.T 160404, Vrsta: HB725-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HB725-1 Vrsta: HB725-1
 Lomač odvojenih čestica: UM1
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	HB725-1
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Lomač odvojenih čestica	UM1
Glavna primjena	UNI
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje