

Garant**VB.T 160408, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta	HB725-1
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	UM1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	UNI
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje