

Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	3
Glavna primjena	UNI
Vrsta	HB725-1
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	fina obrada

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje