

Garant**DC.T 070204, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a _p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje