

Garant**VBMT 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje