

Garant**VBMT 160402, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160402 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7130-2
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160402
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje