

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje