



## Rezač cijevi DP50 za HT cijevi, Tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	818190 1
GTIN	4003773087809
Razred artikla	86A

### Opis

#### Izvedba:

Tijelo alata izrađeno od plastike ojačane staklenim vlaknima. Izmjenjiva oštrica izrađena od visokokvalitetnog čelika s kugličnim ležajem koja se može mijenjati bez alata. Optimalno vođenje cijevi i jednostavno rezanje zahvaljujući kliznim ležajevima i samopodešavajućim kotačićima. Zahvaljujući oštrici s oprugom, nema potrebe za zamornim podešavanjem tijekom rezanja.

#### Prednost:

Jedan alat, dvije funkcije, tri promjera. **U jednom koraku jednostavno i čisto režite i zakosite uobičajene plastične kanalizacijske cijevi.** Glatki rez: Bez ponovnog podešavanja, bez uklanjanja srha i smanjen rizik od začepljenja ili oštećenja brtve.

#### Upotreba:

Reže HT i mnoge druge plastične cijevi s Ø 32, 40 ili 50 mm i debljinom stijenke do 2,4 mm. Jednostavno pozicioniranje zahvaljujući jasnom pogledu na točku razdvajanja. Moguće naknadno ili fino rezanje od cca 10 mm duljine presjeka.

#### Zamjenski dio:

Zamjenska oštrica vidi br. 818191 vel. 1 i zamjenska brzoizmjenjiva osovinica br. 818192 vel. 1.

### Tehnički opis

za vanjski Ø cijevi	32 mm
za vanjski Ø cijevi	40 mm
za vanjski Ø cijevi	50 mm

Težina	294 g
Duljina	202 mm
prikladno za materijal za cijevi	aluminij
prikladno za materijal za cijevi	Mjed
prikladno za materijal za cijevi	VA
prikladno za materijal za cijevi	Bakar
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

---

## Pribor

Rezervna oštrica Tip 1	818191 1
Zamjenska brzoizmjenjiva osovina Tip 1	818192 1