

Mitutoyo**Kontrolni listići, čelik kalibrirani, Broj listova: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478242 20
GTIN	2050002071827
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Idealno za raznolike mjerne zadatke. Čelični listići ravnomjerne širine, sklopivi pomoću zakovice. Veličina je jasno označena na svakom listu za pločasto glodalo. Listove je lako ukloniti i može ih se pojedinačno otvoriti i zatvoriti. Točnost se dobiva prema tvorničkoj normi.

Točnost:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

Dio isporuke:

Uklj. certifikat proizvođača o kalibriranju.

Tehnički opis

Debljina lista	0,05 – 1,0 (s korakom po 0,05) mm
Duljina lista	150 mm
Broj listova	20
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija	T3
Materijal	čelik

Vrsta proizvoda

Šablona s ticalom