

**Mitutoyo****Kontrolni listići, čelik, Broj listova: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478240 20
GTIN	4946368424125
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Idealno za raznolike mjerne zadatke. Čelični listići ravnomjerne širine, sklopivi pomoću zakovice. Veličina je jasno označena na svakom listu za pločasto glodalo. Listove je lako ukloniti i može ih se pojedinačno otvoriti i zatvoriti. Točnost se dobiva prema tvorničkoj normi.

**Točnost:**

0,05 – 0,15 mm  $\pm 0,005$ ; 0,2 – 0,5 mm  $\pm 0,012$ ; 0,55 – 1,0 mm  $\pm 0,020$ .

**Tehnički opis**

Debljina lista	0,05 – 1,0 (s korakom po 0,05) mm
Duljina lista	150 mm
Broj listova	20
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija	T3
Materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Šablona s ticalom

