

**KERN****Vaga za brojenje, tip CIB, maks. područje vaganja: 15kg**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479541 15
GTIN	4045761214828
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Točna vaga za brojanje s automatskim referentnim optimiranjem (poboljšava po stupnjevima prosječnu vrijednost težine dijela).**
- **Ciljani broj komada odn. ciljana masa može se programirati s akustičnim signalom.**
- **Memorija za zbrajanje za ukupnu masu jednakih dijelova prema ukupnom broju komada i ukupnoj masi.**
- **Moguć odabir referentnih brojeva komada ili referentne mase.**
- **Moguć mrežni i baterijski pogon.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Prebacivanje prikaza s broja na masu.**

Checkweighing zaslon: Akustična ili optička povratna dojava ako je vaganje izvan prethodno određene granične vrijednosti.

### Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter za 230 V/50 Hz, baterija, radni zaštitni poklopac.

## Tehnički opis

Neto težina	4 kg
Vrijeme prijelazne pojave	2 s
Nazivni napon	240 V

Dimenzija ploče za vaganje	315×215 mm
Dubina	330 mm
Minimalna težina po komadu	5 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Očitavanje	1 g
širina	350 mm
Linearnost	±3 g
Visina	120 mm
maksimalno područje vaganja	15 kg
Mogućnost reduciranja	1 g
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Vaga za brojenje

## Usluge

DAkkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50