

KERN**Vaga za brojenje, tip CIB, maks. područje vaganja: 6kg**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479541 6 |
| GTIN | 4045761214897 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- **Točna vaga za brojanje s automatskim referentnim optimiranjem (poboljšava po stupnjevima prosječnu vrijednost težine dijela).**
- **Ciljani broj komada odn. ciljana masa može se programirati s akustičnim signalom.**
- **Memorija za zbrajanje za ukupnu masu jednakih dijelova prema ukupnom broju komada i ukupnoj masi.**
- **Moguć odabir referentnih brojeva komada ili referentne mase.**
- **Moguć mrežni i baterijski pogon.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Prebacivanje prikaza s broja na masu.**

Checkweighing zaslon: Akustična ili optička povratna dojava ako je vaganje izvan prethodno određene granične vrijednosti.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter za 230 V/50 Hz, baterija, radni zaštitni poklopac.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Minimalna težina po komadu | 2 g |
| Mogućnost reduciranja | 0,5 g |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| maksimalno područje vaganja | 6 kg |
| Dubina | 330 mm |
| širina | 350 mm |
| Nazivni napon | 240 V |
| Linearnost | ±1 g |
| Neto težina | 3,6 kg |
| Dimenzija ploče za vaganje | 315×215 mm |
| Očitavanje | 0,5 g |
| Visina | 120 mm |
| Vrijeme prijelazne pojave | 2 s |
| Kalibriranje | K2 |
| Vrsta proizvoda | Vaga za brojenje |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| DAkkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 | 027710 50 |
| KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg | 027700 50 |