


Garant**CC.T 060202, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 060202 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060202
Vrsta	HU7315-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AF
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	N
Prevlaka	bez prevlake
Tolerancija	G
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje