


**Garant****CCGT 120402, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120402 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,03 - 0,1 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tolerancija	G
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AF
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 120402
Vrsta	HU7315-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje